

铜焊连接接地棒，尖头



认证



功能

99.9% 纯电解铜镀层

接地棒具有高碳钢芯和尖端，可在推进操作时发挥卓越的强度优势

铜镀层受推力弯曲或撕扯时不会破裂

在通过 UL® 467 认证的接地棒上，最少使用 10 密耳的铜镀层

nVent ERICO 名称、长度、直径以及部件编号均滚动压印于 12" (304,8 mm) 的斜削角端

在适用情况下，应在每个接地棒上压印 UL 标志及控制编号，以便在安装之后进行检查

分子焊接到镍密封高强度钢芯

技术参数

材料： 镀铜钢

Table 1/2

物料号	订货号	抗拉强度	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	长度 (L)	镀层厚度
-----	-----	------	---------	-------------	--------	------

613840		552 MPa Min	3/8"	9 mm	1.2m	254µm
613850		552 MPa Min	3/8"	9 mm	1.5m	254µm
613860		552 MPa Min	3/8"	9 mm	1.8m	254µm
613880		552 MPa Min	3/8"	9 mm	2.4m	254µm
611300	611300	552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	3m	254µm
611303		552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	3m	330µm
611330		552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	0.9m	254µm
6113330		552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	1m	254µm
611340		552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	1.2m	254µm
611350		552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	1.5m	254µm
611353		552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	1.5m	330µm
611360		552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	1.8m	254µm
611370		552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	2.1m	254µm
611380		552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	2.4m	254µm
615800		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	3m	254µm
615803		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	3m	330µm
615812		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	3.7m	254µm

615815		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	4.6m	254µm
615830		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	0.9m	254µm
6158330		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	1m	254µm
615840		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	1.2m	254µm
615843		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	1.2m	330µm
615850		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	1.5m	254µm
615853		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	1.5m	330µm
615860		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	1.8m	254µm
615863		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	1.8m	330µm
6158660		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	2m	254µm
615880	615880	552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	2.4m	254µm
615883		552 MPa Min	5/8"	14.2 mm	2.4m	330µm
615950		552 MPa Min	5/8"	16 mm	1.5m	254µm
615900		552 MPa Min	5/8"	16 mm	3m	254µm
615980		552 MPa Min	5/8"	16 mm	2.4m	254µm
611600A		552 MPa	5/8"	16 mm	3m	254µm
613400	613400	552 MPa Min	3/4"	17.3 mm	3m	254µm

613403		552 MPa Min	3/4"	17.3 mm	3m	330µm
613412		552 MPa Min	3/4"	17.3 mm	3.7m	254µm
613415		552 MPa Min	3/4"	17.3 mm	4.6m	254µm
613440		552 MPa Min	3/4"	17.3 mm	1.2m	254µm
613450		552 MPa Min	3/4"	17.3 mm	1.5m	254µm
613460		552 MPa Min	3/4"	17.3 mm	1.8m	254µm
613470		552 MPa Min	3/4"	17.3 mm	2.1m	254µm
613480	613480	552 MPa Min	3/4"	17.3 mm	2.4m	254µm
613483		552 MPa Min	3/4"	17.3 mm	2.4m	330µm
612000A		552 MPa	3/4"	20 mm	3m	254µm
614400		552 MPa Min	1"	23.2 mm	3m	254µm
612500A		552 MPa	1"	25 mm	30m	254µm

Table 2/2					
物料号	订货号	单位重量	UPC 标签	符合	认证
613840		0.57 kg	否		
613850		0.73 kg	否		
613860		0.9 kg	否		
613880		1.23 kg	否		

物料号	订货号	单位重量	UPC 标签	符合	认证
611300	611300	3.11 kg	否	ANSI®/NEMA® GR1	CSA, cUL, UL, CSA-US
611303		3.35 kg	否	ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
611330		0.98 kg	否		
6113330		1 kg	否	IEC® EN 62561-2	
611340		1.26 kg	否		
611350		1.57 kg	否		
611353		1.67 kg	否		
611360		2.01 kg	否		
611370		2.11 kg	否	IEC® EN 62561-2	
611380		2.51 kg	否	ANSI®/NEMA® GR1	UL
615800		3.85 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA, CSA-US, RUS, UL, cUL
615803		3.83 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
615812		4.54 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615815		5.78 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615830		1.13 kg	否	IEC® EN 62561-2	
6158330		1.24 kg	否	IEC® EN 62561-2	
615840		1.54 kg	否	IEC® EN 62561-2	

物料号	订货号	单位重量	UPC 标签	符合	认证
615843		1.54 kg	否	IEC® EN 62561-2	
615850		1.92 kg	否	IEC® EN 62561-2	
615853		2.04 kg	否	IEC® EN 62561-2	
615860		2.3 kg	否	IEC® EN 62561-2	
615863		2.45 kg	否	IEC® EN 62561-2	
6158660		2.48 kg	否	IEC® EN 62561-2	
615880	615880	3.07 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
615883		3.08 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
615950		2.35 kg	否		
615900		4.76 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
615980		3.87 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
611600A		5.085 kg	是	IEC® EN 62561-2	
613400	613400	5.72 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, RUS, UL, CSA, cUL
613403		5.63 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613412		6.77 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
613415		8.39 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613440		2.55 kg	否	IEC® EN 62561-2	

物料号	订货号	单位重量	UPC 标签	符合	认证
613450		2.81 kg	否	IEC® EN 62561-2	
613460		3.4 kg	否	IEC® EN 62561-2	
613470		3.83 kg	否	IEC® EN 62561-2	
613480	613480	4.56 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, UL
613483		4.54 kg	否	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
612000A		7.8 kg	是	IEC® EN 62561-2	
614400		10 kg	否	ANSI®/NEMA® GR1	UL, CSA-US, cUL, CSA
612500A		12.1 kg	是	IEC® EN 62561-2	


其他产品详情

对于列为 UL® 467 的接地棒，长度必须至少为 8' (2.44m)。

IEC® EN 62561-2 取代 EN 50164-2。

可延长。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE