

VPX 系统, 加固式, 10U, 10 个插槽, 可插拔 PSU

物料号

20836-780



适用 10块6 U, 160mm规格前插卡和 10块后插卡的加固型 VPX 系统。通过 VPX 可热插拔电源为系统供电。风扇控制模块用于监测风扇、温度和电压。

功能

系统设计符合: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

适用要求更高抗振性能的加固应用

PSU, 已含1 个可插拔电源, 1000 W, 6 U, 预留冗余 PSU的安装空间

VPX背板, 10 插槽, 6 U, 符合 VITA 65规范, 背板拓扑 BKP6-CEN10-11.2.4.4

机箱背面有 100 至 240 VAC 电源输入接口, 机箱前面板有电源开关

机箱前面板有 LED 电压和风扇故障指示灯

支持 6U 前插卡和 6U 后部 I/O 插卡, 带有 10 插槽 VPX 背板

支持伸缩滑轨的安装方式

可增加 EMC 电磁屏蔽配置, 前后面板带铰链, 并集成 Honeycomp 滤波器

产品属性

产品类型: 系统

插槽数: 10

类型: 加固型 19" 机架安装

背板类型: VPX, VITA 65

数据传输: 10 GbE; PCIe Gen3

每插槽的功率: 50W

交流输入电压: 100 – 240V

气流方向: 从前到后

机架高度: 10U

电源类型: (1) 可插拔 PSU

包含电源: 是

后部 I/O: 是

符合: ANSI/VITA 46.0-2019

电源: 1000W

深度: 490mm

高度: 443.7mm

宽度: 480mm

包装数量: 1

其他产品详情

可应要求提供定制系统。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE