

前面板, 正面阳极氧化, Rear Conductive, 非屏蔽型

前面板, 未屏蔽, 前部经过阳极氧化, 后部导电。



认证



功能

非全宽前面板, 铝, 2.5 mm

铝, 正面阳极氧化, 导电

技术参数

深度 (D):	2.5mm
材料:	铝
完成:	阳极氧化; 钝化
附件类型:	前面板
产品类型:	前面板
类型:	不带把手的前面板

Table 1/2

物料号	机架高度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理	边缘处理
-----	------	------	----	--------	--------	------

30847-471	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-043	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-044	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-045	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-046	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-047	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-124	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-049	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-125	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-051	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-126	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-476	4U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-053	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-127	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-055	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-123	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-128	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否

30847-458	2U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-130	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-060	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-132	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-480	9U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-459	2U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-067	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-134	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-136	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-462	4U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-484	9U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-460	2U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-081	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-141	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-461	2U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-148	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-463	4U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否

30847-466	5U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-102	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-467	5U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-464	4U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-162	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-468	5U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-465	4U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-183	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-469	5U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30838-204	6U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-470	3U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-482	9U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否
30847-556	9U	1	正面螺钉安装	阳极氧化	导电	否

Table 2/2						
物料号	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	认证	快速发货
30847-471	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	14.9mm	RoHS	No
30838-043	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	20mm	RoHS	No

物料号	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	认证	快速发货
30838-044	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	25mm	RoHS	No
30838-045	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	30.1mm	RoHS	No
30838-046	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	35.2mm	RoHS	No
30838-047	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	40.3mm	RoHS	No
30838-124	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	20mm	RoHS	No
30838-049	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	50.5mm	RoHS	No
30838-125	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	25mm	RoHS	No
30838-051	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	60.6mm	RoHS	No
30838-126	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	30.1mm	RoHS	No
30847-476	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	395.1mm	20mm	RoHS	No
30838-053	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	70.8mm	RoHS	No
30838-127	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	35.2mm	RoHS	No


物料号	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	认证	快速发货
30838-055	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	80.9mm	RoHS	No
30838-123	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	426.4mm	RoHS	No
30838-128	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	40.3mm	RoHS	No
30847-458	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84mm	141.9mm		No
30838-130	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	50.5mm	RoHS	No
30838-060	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	106.3mm	RoHS	No
30838-132	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	60.6mm	RoHS	No
30847-480	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	395.1mm	40.3mm	RoHS	No
30847-459	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84mm	213mm		No
30838-067	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	141.9mm	RoHS	No
30838-134	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	70.8mm	RoHS	No
30838-136	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	80.9mm	RoHS	No

物料号	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	认证	快速发货
30847-462	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	141.9mm		No
30847-484	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	395.1mm	60.6mm	RoHS	No
30847-460	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84mm	319.7mm		No
30838-081	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	213mm	RoHS	No
30838-141	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	106.3mm	RoHS	No
30847-461	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84mm	426.4mm	RoHS	No
30838-148	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	141.9mm	RoHS	No
30847-463	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	213mm	RoHS	No
30847-466	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4mm	141.9mm		No
30838-102	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	319.7mm	RoHS	No
30847-467	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4mm	213mm		No
30847-464	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	319.7mm	RoHS	No

物料号	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	认证	快速发货
30838-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	213mm	RoHS	No
30847-468	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4mm	319.7mm		No
30847-465	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	426.4mm	RoHS	No
30838-183	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	319.7mm	RoHS	No
30847-469	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4mm	426.4mm		No
30838-204	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	426.4mm	RoHS	No
30847-470	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	9.8mm	RoHS	No
30847-482	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	395.1mm	50.5mm	RoHS	No
30847-556	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	395.1mm	426.4mm	RoHS	No

其他产品详情

请单独订购紧固零件（螺钉套，凸缘螺钉）。



应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0

Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35

Assago, Italy
+39.02.932.7141

Chat with us:
nvent.com/schroff

Shanghai, China
+86.21.2412.6943

Qingdao, China
+86.532.8771.6101

Singapore
+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271

Chat with us:
nvent.com/schroff

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE