

Varistar CP Perforated Door, 抗震 IP20, 多点锁定



多点锁定有助于实现必要的接触，以免电子设备受到 EMI 影响。

IP 20 Seismic doors with reinforced and multi-point locking.

功能

带多点锁定的穿孔门，适用于抗震和 IP 20 应用

开门角度 180°

带按钮的摇柄锁

技术参数

产品类型: 机柜门

防护等级: IP20

材料: 钢

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-876	33U	1600mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-877	33U	1600mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-878	38U	1800mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-879	38U	1800mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-880	42U	2000mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-881	42U	2000mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-882	47U	2200mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-883	47U	2200mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2						
物料号	符合	完成	锁定类型	类型	搭配	快速发货
21630-876	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	4 点锁定	钢制门, 网孔	Varistar CP	No
21630-877	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	4 点锁定	钢制门, 网孔	Varistar CP	No
21630-878	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	4 点锁定	钢制门, 网孔	Varistar CP	No
21630-879	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	4 点锁定	钢制门, 网孔	Varistar CP	No
21630-880	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	4 点锁定	钢制门, 网孔	Varistar CP	No
21630-881	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	4 点锁定	钢制门, 网孔	Varistar CP	No
21630-882	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	5 点锁定	钢制门, 网孔	Varistar CP	No
21630-883	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	5 点锁定	钢制门, 网孔	Varistar CP	No

其他产品详情

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE