


RFS 增强型 nVent ERIFLEX Flexibar 支承



认证



功能

可支承多达 8 个平行导体

确保留出适当空间，便于实现最佳冷却效果

易于安装

垫片不含卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/3

物料号	订货号	材料	导体宽度	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
RFS80-100	553380	不锈钢 304 (EN 1.4301), Polyamide	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm

物料号	订货号	材料	导体宽度	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
RFS40-63	553370	不锈钢 304 (EN 1.4301), Polyamide	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm


Table 2/3						
物料号	订货号	孔尺寸 (HS)	螺纹尺寸 (TS)	A	B	C
RFS80-100	553380	9 mm	M10	200 mm	170 mm	140 mm
RFS40-63	553370	9 mm	M8	150 mm	120 mm	90 mm

Table 3/3			
物料号	订货号	单位重量	认证
RFS80-100	553380	1.43 kg	RoHS
RFS40-63	553370	0.93 kg	CE, ERIFLEX IFBS, RoHS

其他产品详情

建议支承间的距离为 400 毫米（15.75 英寸）。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE