


Crossboard Mounting Platform, WOCB



Connection and mounting platform for all CrossBoard components.

工业标准

UL

IEC

功能

Description: 3-pole modular power distribution system, with touch safe protection. Mounting platform for all CrossBoard components.

Rated voltage: 690 V.

Rated current: 125 A.

Power dissipation at 80% load: 3.4 W (11225), 6 W (11405).

Pack quantity: 1 pc.

Approvals: IEC, UL.

技术参数

Table 1/1						
物料号	高度	宽度	外壳材料	产品系列	材料	完成
11225	160mm	225mm	塑料	IEC 通用附件	塑料	平滑哑光
11405	160mm	405mm	塑料	IEC 通用附件	塑料	平滑哑光

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE