

MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Perforated Top and Base

电力公用事业



这款 19"

箱既可沿水平方向安装板卡，也可安装非标准组件，例如安装在机箱安装板上的变压器或其他重负载附件。此版本采用穿孔顶盖和底盖，可以实现更出色的空气流动和散热。

认证



功能

铝结构

前面板和后面板均可拆卸，便于加工

IP 20, in accordance with IEC 60529

扁平包装，节省空间

提供改制，如开孔、各种表面或尺寸

内部和外部尺寸符合：IEC 60297-3-100, -105

EMC 屏蔽：Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body

Table 1/2						
物料号	机架高度	深度	可用宽度	安装	符合	EMC 屏蔽
20860-621	1 U	220 mm	403 mm	机架	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	无 (支持升级)
20860-622	1 U	280 mm	403 mm	机架	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	无 (支持升级)
20860-624	2 U	220 mm	4 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)
20860-625	2 U	280 mm	403 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)
20860-626	2 U	340 mm	403 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)
20860-627	3 U	280 mm	403 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)
20860-628	3 U	340 mm	403 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)
20860-629	3 U	400 mm	403 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)
20860-630	3 U	460 mm	4 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)
20860-632	4 U	340 mm	403 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)
20860-633	4 U	400 mm	403 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)
20860-634	4 U	460 mm	403 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)
20860-635	5 U	460 mm	403 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)

Table 2/2				
物料号	产品系列	产品类型	类型	认证

20860-621	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	RoHS
20860-622	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	RoHS
20860-624	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	
20860-625	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	RoHS
20860-626	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	RoHS
20860-627	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	RoHS
20860-628	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	RoHS
20860-629	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	RoHS
20860-630	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	
20860-632	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	RoHS
20860-633	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	RoHS
20860-634	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	RoHS
20860-635	MultipacPRO	插箱/机箱	通风孔	RoHS

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购前把手。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE