

VIA-DU-20 控制器



This product is currently being phased out, to be replaced by the all-new Elexant 650c-Modbus. nVent RAYCHEM VIA-DU-20 is an energy efficient control unit for ramp heating, surface snow melting and de-icing applications.

配备地面温度和湿度传感器，只有这两个传感器都被激活时，系统才会被激活。还可选配室内温度传感器，用于识别冻雨风险。

功能

安装和操作简单快速

节能：只有当地面温度和湿度传感器被激活时，电路才会通电

具有远程警报功能的 BMS 连接和警报触点

使用寿命长，安全可靠：6 year extended product warranty available, maintenance free

技术参数

Table 1/2

物料号	项目名称	IP 等级	传感器类型	路面湿度传感器	Adjustment Range, Frost Protection	Power Consumption, Standby
599514-000	VIA-DU-20	IP65	Remote Sensor	是	1 – 6 °C	5 W

Table 2/2

物料号	项目名称	高度	宽度	深度
599514-000	VIA-DU-20	54 mm	190 mm	58 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com