

HWAT 自调控伴热电缆



nVent RAYCHEM HWAT
自调控伴热电缆可维持建筑热水系统的水温。这些电缆安装在保温层下方，可以自动补偿管道热损失，实现节能。

功能

- 设计简单：用单管代替再循环系统
- 在支管处，出水点处可提供即时热水：缩短热水出水时间和减少水浪费，水温维持在特定温度，无需回流水管道或将冷水返回热水器
- 易于安装：按需剪切，以米为单位标记，简单快速的 RayClic 连接
- 节能安全：不会过热，使用 HWAT-ECO 或 ACS-30 控制器实现先进的节能和监控
- 使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available, aluminum foil layer to protect from chemical ingress, maintenance free

技术参数

- 接地类型： 编织层
- 外护套材料： 改性聚烯烃
- 导线材料： 镀镍铜

Table 1/1						
物料号	项目名称	电源电压	颜色	最大回路长度	标称宽度	标称厚度
258015-000	HWAT-L	220 – 240 V	黄色	180 m	13.8 mm	6.8 mm
498639-000	HWAT-M	220 – 240 V	橙色	100 m	13.7 mm	7.6 mm

物料号	项目名称	电源电压	颜色	最大回路长度	标称宽度	标称厚度
266435-000	HWAT-R	220 – 240 V	红色	100 m	16.1 mm	6.7 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Requires the use of a 30 mA residual current device (RCD) to provide maximum safety and protection from fire.
所有加热回路必须采用 C 型断路器保护。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com