

TM10 机械式温控器



nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y

是一种用于非危险区域的机械表面感应恒温器，用于伴热线的温度控制。适用的温度范围：0 °C-50 °C；0 °C-200 °C；50 °C-300 °C。温度设定点可以通过盖子上的可拆卸插头进行调整，不需要打开外壳。可以直接连接加热电缆，开关电流容量为 16 A。

功能

易于安装和操作：supplied with 2 m long stainless steel fluid filled capillary, 2 cable entries

节能线路感应电子控制恒温器

温度范围内可调设定点：0 °C-50 °C; 0 °C-200 °C; 50 °C-300 °C (without opening the enclosure via a removable plug in the lid)

Direct switching, maximum current 16 A, 230 VAC: 带有无电压接触的单极转换装置，SPDT

轻型装置，可使用 nVent RAYCHEM 支架安装在管道上或进行表面安装

技术参数

额定电流:	16 A
深度:	90 mm
高度:	120 mm
宽度:	122 mm
材料:	玻璃纤维增强聚合物
恒温器类型:	机械式温控器

Table 1/1

物料号	项目名称	控制器温度设置
105336-000	T-M-10-S/0+50C	0 – 50 °C

物料号	项目名称	控制器温度设置
337388-000	T-M-10-S/0+200C	0 – 200 °C
607672-000	T-M-10-S/+50+300C	50 – 300 °C

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT