

XL-Trace Edge 自调控伴热线



nVent RAYCHEM XL-Trace Edge

自调控伴热线可为管道防冻保护和油脂废品管道（地上和地下）和燃油管道（地上）的流动维护提供节能和易于使用的解决方案。

功能

设计简单

易于安装：按需剪切，以米为单位标记，RayClic 快速冷连接系统

节能安全：自调节电缆，先进的节能控制，电缆不会过热，适用于塑料管道

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

技术参数

最低安装温度： -18 °C

接地类型： 编织层

Table 1/1

物料号	项目名称	电源电压	外护套材料	最大回路长度	Max Continuous Exposure Temperature, Power Off
2000002607	5XLE1-CR	120 V	改性聚烯烃		85 °C
2000002608	5XLE2-CR	208 – 277 V	改性聚烯烃	178 m	85 °C
2000002609	8XLE1-CR	120 V	改性聚烯烃		85 °C

物料号	项目名称	电源电压	外护套材料	最大回路长度	Max Continuous Exposure Temperature, Power Off
2000002610	8XLE2-CR	208 – 277 V	改性聚烯烃	138 m	85 °C
2000002611	5XLE1-CT	120 V	含氟聚合物		85 °C
2000002612	5XLE2-CT	208 – 277 V	含氟聚合物	178 m	85 °C
2000002613	8XLE1-CT	120 V	含氟聚合物		85 °C
2000002614	8XLE2-CT	208 – 277 V	含氟聚合物	138 m	85 °C
P000000793	12XLE2-CR	208 – 277 V	改性聚烯烃	110 m	85 °C
P000000794	12XLE2-CT	208 – 277 V	含氟聚合物	110 m	85 °C

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT