


导轨附件类型，强化，PC，280 mm，2 mm 槽宽，红色

物料号

64568-080



新一代加强型附件导轨，用于 PCB

或插入式装置。在插箱机械装置和组件间形成可靠的接口。凭借设计优化和新型高质量塑料材料的使用，不仅稳定性大大提高，防火性能也得到改善。Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the highest hazard level HL3. 此外，根据 IEC 61249- 2-21标准，此款导轨也被标定为“无卤素”产品。

认证



功能

新一代加强型附件塑料导轨，用于固定 PCB 或插入式装置

稳定性显著提高, 采用高质量材料（PC）和优化设计, 可使用在重型水平轨道上

提高防火安全性能, 符合 EN 45545-2 规范 R22, R23 和 R24 中的最高危险等级 HL3

“无卤素”，符合 IEC 61249-2-21 标准

导轨可以卡入水平横梁（铝挤压件）或 1.5 mm 厚板中

可以通过螺栓固定到 H 型和 R 型水平横梁，以满足更高的抗冲击和振动要求

可选 ESD 夹，用于 PCB 和水平横梁之间的导电触点

存储温度：从 -40 °C.. 130 °C

产品属性

包装数量: 1

板深度: 280mm

槽宽: 2

颜色: 红色

符合: EN 45545-2

材料: 纤维增强型塑料

产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

产品类型: 导轨

类型: 增强型

搭配: 插箱; 仪器箱; 19" 机箱; 系统

Net Weight: 0.012kg

其他产品详情

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE