


电话线保护装置



认证



功能

RJ11 插座为 4 或 6 位 RJ 插头提供简单插件连接

包含接插线和粘接安装条

提供 L-L 和 L-PE 保护模式，实现全面保护


自动过流保护

技术参数

物料号	SLP1RJ11A	SLP1RJ11
最大连续工作电压 (Uc)	280 V	280 V
最大放电电流 (Imax), 每个模式	20kA 8/20 μ s	500kA 8/20 μ s
电压保护级别 (Up), T-R	110V	110V
电压保护级别 (Up), T/R-G	500 V @ 125 A	500 V @ 125 A
额定负载电流 (IL)	120mA	160mA

物料号	SLP1RJ11A	SLP1RJ11
连接类型	RJ11	RJ11
接地导线长度	150mm	150mm
导线尺寸	4 mm	4 mm
温度	-40 to 65 °C	-40 to 65 °C
深度 (D)	28mm	28mm
高度 (H)	38 mm	38 mm
宽度 (W)	78 mm	78 mm
单位重量	0.05 kg	0.05 kg
认证详细信息		UL® 497A
认证		UL

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE