

FS 垫片夹，紧扣型



认证



功能

为 nVent ERIFLEX Flexibar 和绝缘编织导体提供支承，不会影响绝缘效果

确保留出适当空间，便于实现最佳冷却效果

可支承多达 4 个平行导体

易于安装

无卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

材料: 聚酰胺
可燃性等级: UL® 94HB
工作温度: -40 to 130 °C

Table 1/1


物料号	订货号	导体宽度	高度 (H)	长度 (L)	孔尺寸 (HS)	单位重量
-----	-----	------	--------	--------	----------	------

FS24	553550	24 mm Max	67 mm	30mm	7 mm	0.01 kg
FS32	553560	32 mm Max	67 mm	38mm	7 mm	0.02 kg

其他产品详情

建议支承间的距离为 400 毫米（15.75 英寸）。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE