

nVent ERIFLEX Flexbus IP55 导体穿墙体



nVent ERIFLEX Flexbus IP55

导线穿墙体可将配电柜或供电装置顶板的安装升级到IP55等级。

保护nVent ERIFLEX

Flexbus导线绝缘层免于被配电柜或供电装置顶板的锋利边缘损坏

。

认证



功能

由柔软的PVC材质制成，能兼容各类导体的折弯半径

导体周围的密封是由高粘力自熔胶带实现

对溶剂和含烃喷雾有很高的耐受性

用普通刀片裁除顶部多余材料，使其适用于各种截面的nVent ERIFLEX Flexbus导体

高耐酸性

防紫外线

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

阻燃

技术参数

外壳防护等级: IP 55


材料: 聚氯乙烯

工作温度: -40 to 140 °C

Table 1/2						
物料号	订货号	类型	A	B	C	导体尺寸
FLEXCEIP55C501	508140	单入口	126 mm	102 mm	175 mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1001	508141	单入口	176 mm	102 mm	152 mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²
FLEXCEIP55C502	508142	双入口	126 mm	157 mm	175 mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1002	508143	双入口	176 mm	157 mm	152 mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²

Table 2/2			
物料号	订货号	扭矩 (TQ)	单位重量
FLEXCEIP55C501	508140	2.5 N · m	0.6 kg
FLEXCEIP55C1001	508141	2.5 N · m	0.7 kg
FLEXCEIP55C502	508142	2.5 N · m	0.8 kg
FLEXCEIP55C1002	508143	2.5 N · m	1 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE