


nVent ERIFLEX Flexibar 和 IBSB Advanced IFBS 支承套件



nVent ERIFLEX IBSB 和 Flexibar Advanced 支撑系统 (IFBS) 专为 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 和 IBSB

编织导体系列而设计。IFBS

是一种经济的解决方案，用于在两个电气设备之间安装和紧固 Flexibar 和 IBSB

导体。这种紧凑的紧固解决方案提供可调节的低相间中心距，可在模制外壳断路器 (MCCB)

或其他紧凑型电气设备上轻松整齐地对齐。IFBS

支承套件可以安装在外壳背板上或 C

形型材上。由于其多功能性，导体可以并排安装或顶部安装，每相一根或多根导体，使 IFBS 的安装快速、简单。此外，IFBS 通过 IEC® 61439-1

认证以及天然耐高温的低烟、无卤、阻燃材料成分，提供安全可靠的保护。

认证



功能

适用于宽度为 20 至 63 毫米的 nVent ERIFLEX Flexibar 和 IBSB 编织导体以及所有导体尺寸 (100A 至 1600A)

解决方案外形小巧，可在相间提供干净的设置，以便在 MCCB 或其他紧凑型电气设备上轻松对齐

导体压缩系统旨在适应任何导体深度，最多十层 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

可选的 nVent ERIFLEX IFBS 高短路强化套件适用于需要承受高达 130kA 峰值的高短路值的情况

经过 IEC® 61439-1 认证且符合 RoHS 标准

套件包含 12 个固定支承模

技术参数

可燃性等级: UL® 94V-0
工作温度: -40 to 130 °C

Table 1/3						
物料号	订货号	材料	符合	导体宽度	导体厚度	导体类型
IFBS20	553591	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1	20 mm	2 - 10 mm	Flexibar, IBSB 高级 25、50、70 mm²
IFBS24	553592	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1	24 mm	2 - 10 mm	Flexibar, IBSB 高级 100 mm²
IFBS32	553593	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1	32 mm	2 - 10 mm	Flexibar, IBSB 高级 120、185、240 mm²
IFBS40	553594	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1	40 mm	2 - 10 mm	Flexibar
IFBS50	553595	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1	50 mm	2 - 10 mm	Flexibar
IFBS63	553596	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1	63 mm	2 - 10 mm	Flexibar

Table 2/3						
物料号	订货号	A	B	C	D	高度 (H)
IFBS20	553591	5 - 16 mm	27 mm	20 mm	36 mm	30 mm
IFBS24	553592	5 - 16 mm	31 mm	20 mm	40 mm	30 mm


物料号	订货号	A	B	C	D	高度 (H)
IFBS32	553593	5 - 16 mm	39 mm	20 mm	48 mm	30 mm
IFBS40	553594	5 - 16 mm	47 mm	20 mm	73 mm	30 mm
IFBS50	553595	5 - 16 mm	57 mm	20 mm	83 mm	30 mm
IFBS63	553596	5 - 16 mm	70 mm	20 mm	96 mm	30 mm

Table 3/3				
物料号	订货号	长度 (L)	宽度 (W)	单位重量
IFBS20	553591	40mm	15 mm	0.058 kg
IFBS24	553592	40mm	15 mm	0.059 kg
IFBS32	553593	40mm	15 mm	0.063 kg
IFBS40	553594	40mm	15 mm	0.103 kg
IFBS50	553595	40mm	15 mm	0.108 kg
IFBS63	553596	40mm	15 mm	0.118 kg

其他产品详情

建议支承块间的距离为 400 毫米（15.75 英寸）。

The nVent ERIFLEX IFBS Support Kit can only be used with nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB braided conductors. Compatibility with other solutions has not been tested.



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE