

ESE 避雷针远程测试仪套件

电力公用事业



nVent ERICO 提前放电 (ESE) 避雷针远程测试系统可对您的 ESE 系统进行完全自主监控。该套件包括用于远程测试仪的 nVent ERICO ESE 避雷针和 nVent ERICO ESE 避雷针远程测试仪，可快速轻松地在现场手动组装。用于提前放电避雷针 (ESEAT) 的全自动监控系统不需要额外的昂贵硬件、软件、监控或接口系统。通过避免手动测试 ESE 系统所需的设备租赁，节省时间和金钱。nVent ERICO ESE 避雷针远程测试仪配有三个 LED 灯，可全天在 ESEAT、测试仪或整个系统出现运行故障时提醒您。为了便于监控，LED 灯采用颜色编码，以指示需要更换的系统部分。nVent ERICO ESE 避雷针远程测试仪的远程功能允许用户快速确保其防雷系统全面正常运行，并随时保护其设备。

功能

可以对 ESE 系统状态进行不间断日常监控

完全自主运行

无需额外软件或附件

彩色 LED 灯指示特定故障，以便快速轻松地更换

易于安装，快速启动

太阳能供电实现可持续性（无需电池）

卓越的耐腐蚀性，即使在高盐度环境中也是如此

除了绝缘引下线（例如 nVent ERICO ISOOnV 和 nVent ERICO Ericore 导体）外，还适用于各种引下线系统，包括胶带和绞合导体

LED lights are visible up to 100 meters away

技术参数

Table 1/1				
物料号	外壳防护等级	脉冲电流 (Iimp)	状态指示	工作温度
SI60I316RT-KIT	IP 68	100 kA 10/350 µs	LED	-20 to 60 °C

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE