

Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded

电力公用事业

前面板，未屏蔽，前部经过阳极氧化，后部导电。



认证



功能

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

铝制，正面阳极氧化，导电

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	把手类型	安装	正面表面处理
30838-123	3 U	84 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-204	6 U	84 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	把手类型	安装	正面表面处理
30847-465	4 U	84 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-469	5 U	84 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-461	2 U	84 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-081	3 U	42 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-102	3 U	63 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-162	6 U	42 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-183	6 U	63 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-459	2 U	42 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-460	2 U	63 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-463	4 U	42 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-464	4 U	63 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-467	5 U	42 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-468	5 U	63 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-458	2 U	28 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-470	3 U	2 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-067	3 U	28 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-043	3 U	4 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	把手类型	安装	正面表面处理
30838-044	3 U	5 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-045	3 U	6 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-046	3 U	7 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-047	3 U	8 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-049	3 U	10 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-051	3 U	12 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-053	3 U	14 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-055	3 U	16 HP		无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-060	3 U	21 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-471	3 U	3 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-476	4 U	4 HP	5		使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-462	4 U	28 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-124	6 U	4 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-466	5 U	28 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-125	6 U	5 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-126	6 U	6 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-127	6 U	7 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	把手类型	安装	正面表面处理
30838-128	6 U	8 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-130	6 U	10 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-132	6 U	12 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-134	6 U	14 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-136	6 U	16 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-141	6 U	21 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30838-148	6 U	28 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-480	9 U	8 HP	5		使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-482	9 U	10 HP	5		使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-484	9 U	12 HP	5		使用前部螺钉安装	阳极氧化
30847-556	9 U	84 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化

Table 2/3						
物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料
30838-123	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-204	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30847-465	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9 mm	铝

物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料
30847-469	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4 mm	铝
30847-461	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84 mm	铝
30838-081	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-102	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-162	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30838-183	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30847-459	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84 mm	铝
30847-460	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84 mm	铝
30847-463	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9 mm	铝
30847-464	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9 mm	铝
30847-467	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4 mm	铝
30847-468	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4 mm	铝

物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料
30847-458	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84 mm	铝
30847-470	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-067	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-043	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-044	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-045	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-046	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-047	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-049	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-051	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-053	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30838-055	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝

物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料
30838-060	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30847-471	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30847-476	导电	否		否	395.1 mm	铝
30847-462	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9 mm	铝
30838-124	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30847-466	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	217.4 mm	铝
30838-125	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30838-126	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30838-127	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30838-128	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30838-130	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30838-132	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝

物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料
30838-134	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30838-136	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30838-141	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30838-148	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30847-480	导电	否		否	395.1 mm	铝
30847-482	导电	否		否	395.1 mm	铝
30847-484	导电	否		否	395.1 mm	铝
30847-556	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	395.1 mm	铝

Table 3/3				
物料号	产品类型	类型	宽度	认证
30838-123	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS
30838-204	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS
30847-465	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS
30847-469	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm	
30847-461	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS
30838-081	前面板	不带把手的前面板	213 mm	RoHS

物料号	产品类型	类型	宽度	认证
30838-102	前面板	不带把手的前面板	319.7 mm	RoHS
30838-162	前面板	不带把手的前面板	213 mm	RoHS
30838-183	前面板	不带把手的前面板	319.7 mm	RoHS
30847-459	前面板	不带把手的前面板	213 mm	
30847-460	前面板	不带把手的前面板	319.7 mm	
30847-463	前面板	不带把手的前面板	213 mm	RoHS
30847-464	前面板	不带把手的前面板	319.7 mm	RoHS
30847-467	前面板	不带把手的前面板	213 mm	
30847-468	前面板	不带把手的前面板	319.7 mm	
30847-458	前面板	不带把手的前面板	141.9 mm	
30847-470	前面板	不带把手的前面板	9.8 mm	RoHS
30838-067	前面板	不带把手的前面板	141.9 mm	RoHS
30838-043	前面板	不带把手的前面板	20 mm	RoHS
30838-044	前面板	不带把手的前面板	25 mm	RoHS
30838-045	前面板	不带把手的前面板	30.1 mm	RoHS
30838-046	前面板	不带把手的前面板	35.2 mm	RoHS
30838-047	前面板	不带把手的前面板	40.3 mm	RoHS

物料号	产品类型	类型	宽度	认证
30838-049	前面板	不带把手的前面板	50.5 mm	RoHS
30838-051	前面板	不带把手的前面板	60.6 mm	RoHS
30838-053	前面板	不带把手的前面板	70.8 mm	RoHS
30838-055	前面板	不带把手的前面板	80.9 mm	RoHS
30838-060	前面板	不带把手的前面板	106.3 mm	RoHS
30847-471	前面板	不带把手的前面板	14.9 mm	RoHS
30847-476	前面板	不带把手的前面板	20 mm	RoHS
30847-462	前面板	不带把手的前面板	141.9 mm	
30838-124	前面板	不带把手的前面板	20 mm	RoHS
30847-466	前面板	不带把手的前面板	141.9 mm	
30838-125	前面板	不带把手的前面板	25 mm	RoHS
30838-126	前面板	不带把手的前面板	30.1 mm	RoHS
30838-127	前面板	不带把手的前面板	35.2 mm	RoHS
30838-128	前面板	不带把手的前面板	40.3 mm	RoHS
30838-130	前面板	不带把手的前面板	50.5 mm	RoHS
30838-132	前面板	不带把手的前面板	60.6 mm	RoHS
30838-134	前面板	不带把手的前面板	70.8 mm	RoHS

物料号	产品类型	类型	宽度	认证
30838-136	前面板	不带把手的前面板	80.9 mm	RoHS
30838-141	前面板	不带把手的前面板	106.3 mm	RoHS
30838-148	前面板	不带把手的前面板	141.9 mm	RoHS
30847-480	前面板	不带把手的前面板	40.3 mm	RoHS
30847-482	前面板	不带把手的前面板	50.5 mm	RoHS
30847-484	前面板	不带把手的前面板	60.6 mm	RoHS
30847-556	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购紧固件（螺钉套，凸缘螺钉）。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE