

Modular VENT 户外机柜

电力公用事业



电信和铁路应用需要在户外环境中使用复杂的电子设备。nVent

SCHROFF

户外机柜可以保护此类电子组件，防止极端天气和破坏活动对设备的侵扰，从而确保设备连续且安全运营。模块化结构可以提供多种尺寸和功能配置，以及多种冷却选项。

认证



功能

铝制型材框架，带可拆卸双层保护层

IP 55 or NEMA 12~

双层

Extensive range of 19" cabinet accessories

从各个侧面进入机柜

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	产品系列	机架高度	高度	宽度	深度
10149-334	户外机柜	模块化	29 U	1530 mm	700 mm	730 mm

物料号	产品类型	产品系列	机架高度	高度	宽度	深度
10149-336	户外机柜	模块化	29 U	1530 mm	1300 mm	630 mm
10149-337	户外机柜	模块化	29 U	1530 mm	1300 mm	630 mm

Table 2/2						
物料号	壁类型	门类型	通道	冷却	EMC 屏蔽	符合
10149-334	双壁	单门	前部位置	风扇通风	无 (支持升级)	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4
10149-336	双壁	双门	前部位置	风扇通风	无 (支持升级)	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4, RC2
10149-337	双壁	双门	前部位置	风扇通风	无 (支持升级)	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

高度尺寸不包括基座/底座。

qW = specific heat dissipation capacity according to ETSI EN 300 019-1-4.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE