

TT5000-HUV Fuel Sensing Cable for Aboveground Piping, Modular



nVent RAYCHEM TraceTek TT5000-HUV

是一种碳氢化合物传感电缆，用于地面管道、泵垫或阀门周围，在其使用寿命期内会暴露于阳光和各种天气下。电缆设计用于连接到水平管道底部，缠绕在垂直管道上，或者放置在泵和阀门下方或周围的平坦表面上，以及其他可能发生表面燃油泄漏和溢出的应用场合。电缆装有警报和定位模块，能忽略水来检测烃燃料的泄漏，触发警报并精确定位位置。

功能

技术先进：采用辐射交联和导电聚合物技术，机械强度高且耐化学腐蚀

安装简单快速

易于设计：可以固定模块化长度、散装形式（便于现场按需剪切）或自定义剪切长度（在工厂装上接头）提供

记录良好的响应时间：标准 nVent RAYCHEM TraceTek TT5000 传感电缆芯

外观独特：带红色条纹的黑色绳索，适用于炼油厂、油库和码头

灵活耐用：绳索外层由成千上万个独立的细丝组成，增加了强度和紫外线防护

使用寿命长，安全可靠：5 year product warranty available, maintenance free

技术参数

外径:	10.2 mm
最高工作温度:	60 °C
检测:	燃料
检测方法:	Raychem 导电聚合物技术
型号:	传感电缆

Table 1/1

物料号	项目名称	长度
-----	------	----

P000001299	TT5000-HUV-15M-MC	15 m
P000001302	TT5000-HUV-1M-MC	1 m
P000001296	TT5000-HUV-100M-MC	100 m
P000001300	TT5000-HUV-7.5M-MC	7.5 m
P000001298	TT5000-HUV-30M-MC	30 m
P000001301	TT5000-HUV-3M-MC	3 m
P000001297	TT5000-HUV-50M-MC	50 m

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT