

TTSIM-1 传感器接口模块



nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 是一款能够监控最长 1500 m (5000 ft)

传感电缆的传感器接口模块。它可以使用标准协议将泄漏详细信息传递给包括 TraceTek TTDM-128、TT-TS12、PLC、DCS 或建筑管理系统在内的各种主机监控系统。它非常适合监控大面积或需要长传感回路长度的应用。备有 24 Vac 50/60 Hz（交流电）和 12 或 24 Vdc（直流电）的各种型号。

功能

易于安装（DIN 导轨安装），且设置和操作简单

提供室内独立安装或室外安装用的外壳

LED 灯显示电源、状态和通信情况

Simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200m (4000ft) with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)

特殊的泄漏检测算法可为困难的应用提供更强的功能

技术参数

深度:	58 mm
宽度:	70 mm
高度:	86 mm
工作温度:	0 – 50 °C

Table 1/1

物料号	项目名称	电源电压	电源电压类型
P000000905	TTSIM-1-24VDC	24 V	DC
P000000898	TTSIM-1-12VDC	12 V	DC

物料号	项目名称	电源电压	电源电压类型
518125-000	TTSIM-1	24 V	AC

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---