


CPCI PlusIO 背板



CompactPCI PlusIO 将传统 CompactPCI 与新型高速 CompactPCI Serial 技术融入一个背板。CompactPCI PlusIO 系统插槽可以支持 PCI 总线以及带 PCIe、USB、以太网和 S-ATA 的 CompactPCI Serial 插槽。

认证



功能

符合：PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI 核心技术规范, PICMG 2.1 R2.0 热插拔技术规范, PICMG 2.9 R1.0 系统管理总线技术规范, PICMG 2.10 R1.0 编码键技术规范, PICMG 2.30 R1.0 CompactPCI PlusIO 技术规范, PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0)技术标准

符合 PICMG 2.30 标准的系统插槽, P1 位置支持 32 位 CPCI 总线, PCIe, S-ATA, USB

CompactPCI 外设槽, P2 位置支持后部 I/O 的 32 位总线

可应要求增加 CompactPCI Serial 插槽 后部 I/O

带 PCIe x1 的 CompactPCI Serial 外设槽, S-ATA 和 USB

系统插槽和 2 个 CompactPCI Serial 插槽上的全网状以太网, 支持 1000Base-T 和 10GBase-T

V(I/O) 可设置为 3.3 V 或 5 V (预设为 5 v)

技术参数

Table 1/3

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
-----	------	-----	------	------	------	----

23007-602	背板	5	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI Serial	中间	4HP
23007-601	背板	8	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI Serial	中间	4HP

Table 2/3						
物料号	电压 I/O	连接器类型	电源连接器类型	多功能连接器类型	宽度	包装数量
23007-602	5V	HM 2.0, AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针	102.2mm	1
23007-601	5V	HM 2.0, AirMax VS	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	MicroMatch, 8 针	161.3mm	1

Table 3/3	
物料号	快速发货
23007-602	No
23007-601	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE