

Varistar CP Cabinet Frame, 抗地震



Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

功能

碳钢, 1.5 mm, 镀锌, 表面处理: 喷粉涂层

抗震型, 符合 Bellcore Zone 4

焊接抗震框架, 带加固支架, RAL 7021

动态承载能力 250 千克, IEC 61587 - 2

技术参数

动态荷载: 250kg

静态负载: 1600kg

产品类型: 机柜/机架框架

框架材料: 钢

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	包装数量	耐冲击和振动性
20630-358	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-359	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-360	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	包装数量	耐冲击和振动性
20630-361	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-362	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-363	38U	1800mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-364	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-365	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-366	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-367	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-370	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-371	42U	2000mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-374	47U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-375	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-376	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-377	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-368	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-369	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-372	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-373	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

物料号	频率	颜色	颜色代码	符合	完成	材料
20630-358	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-359	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-360	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-361	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-362	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-363	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-364	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-365	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-366	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-367	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-370	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-371	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-374	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-375	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-376	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-377	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢

物料号	频率	颜色	颜色代码	符合	完成	材料
20630-368	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-369	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-372	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢
20630-373	50 Hz	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	粉末涂层	钢

Table 3/3			
物料号	类型	搭配	快速发货
20630-358	抗震	Varistar CP	No
20630-359	抗震	Varistar CP	No
20630-360	抗震	Varistar CP	No
20630-361	抗震	Varistar CP	No
20630-362	抗震	Varistar CP	No
20630-363	抗震	Varistar CP	No
20630-364	抗震	Varistar CP	No
20630-365	抗震	Varistar CP	No
20630-366	抗震	Varistar CP	No
20630-367	抗震	Varistar CP	No
20630-370	抗震	Varistar CP	No

物料号	类型	搭配	快速发货
20630-371	抗震	Varistar CP	No
20630-374	抗震	Varistar CP	No
20630-375	抗震	Varistar CP	No
20630-376	抗震	Varistar CP	No
20630-377	抗震	Varistar CP	No
20630-368	抗震	Varistar CP	No
20630-369	抗震	Varistar CP	No
20630-372	抗震	Varistar CP	No
20630-373	抗震	Varistar CP	No

其他产品详情

请单独订购附件和组件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE